

A silver Technics SC2 Stereo Cassette Deck is shown from a front-facing perspective. The unit features a cassette slot on the left with a tape partially inserted. To the right of the slot is a digital display showing '000' and several indicator lights. Further right is a large volume knob and several control buttons. The Technics logo and model number 'SC2' are visible on the front panel. The deck is placed on a light-colored, patterned fabric surface, with a decorative, stained-glass-like background behind it.



<https://www.annuncici.it/x-589993-z>

Caratteristiche:

- Anno di produzione: 1980
- Sistema: 2 Testine, Rewind Auto Play /Full Auto Stop, Dolby System
- Frontale: argento metallizzato con scritte nere
- Vano cassetta stabilizzato con meccanismo apertura basculante protezione testine
- Contagiri e tastiera comando sono completamente meccaniche
- Ingresso frontale per cuffia tramite jack da 3,5mm
- Ingressi frontali per microfono L + R tramite jack da 3,5mm
- Ingresso posteriore DIN (Rec/Pb)
- Ingresso posteriore RCA (Line-In)
- Uscita posteriore RCA (Line-Out)
- Tipo di nastro: riconoscimento manuale della cassetta con appositi selettori (STD - normale tipo I, CrO2
- biossido di cromo tipo II, Fe-Cr ferrocromo tipo III, Metal tipo IV)
- Configurazione delle tracce: 4 tracce stereo a 2 canali
- Testine: 2 - 1 (MX Head) x riproduzione / registrazione, 1 (Sendust/Ferrite Double-Gap Head) x cancellare
- Motore: Electrical DC Governor

<p>-Velocità del nastro: 4,8 cm / s</p> <p>-Tensione nominale: 0,9 V</p> <p>-Frequenza di riepulsione: 20-20000Hz</p> <p>-Sensibilità: -3db (max)</p> <p>-Impedenza N: 570Ω (Stereo), 600Ω (Mono)</p> <p>-Frequenza BIAS: 85KHZ</p> <p>Cassette</p> <p>Technics RS-MH</p> <p>https://www.amazon.it/dp/B000000000/</p>	<p>-Tempo di riavvolgimento nastro: 86s (60 nastro)</p> <p>-selettore "Dolby NR" In / Out(seleziona l'effetto Dolby NR)</p> <p>-selettore "Input Select" Line Mic</p> <p>-selettore "Tape Select" (seleziona il tipo di nastro usato: EX-I nastro normale, Fe-Cr II ferro cromo, CrO2 III nastro al cromo, ZX-IV nastro metal</p> <p>-regolazione volume di intensità del segnale in entrata e bilanciamento tramite le apposite manopole</p> <p>Cassette</p> <p>Technics RS-MH</p> <p>https://www.amazon.it/dp/B000000000/</p>	<p>-Tempo di riavvolgimento nastro: 86s (60 nastro)</p> <p>-selettore "Dolby NR" In / Out(seleziona l'effetto Dolby NR)</p> <p>-selettore "Input Select" Line Mic</p> <p>-selettore "Tape Select" (seleziona il tipo di nastro usato: EX-I nastro normale, Fe-Cr II ferro cromo, CrO2 III nastro al cromo, ZX-IV nastro metal</p> <p>-regolazione volume di intensità del segnale in entrata e bilanciamento tramite le apposite manopole</p> <p>Cassette</p> <p>Technics RS-MH</p> <p>https://www.amazon.it/dp/B000000000/</p>	<p>-Tempo di riavvolgimento nastro: 86s (60 nastro)</p> <p>-selettore "Dolby NR" In / Out(seleziona l'effetto Dolby NR)</p> <p>-selettore "Input Select" Line Mic</p> <p>-selettore "Tape Select" (seleziona il tipo di nastro usato: EX-I nastro normale, Fe-Cr II ferro cromo, CrO2 III nastro al cromo, ZX-IV nastro metal</p> <p>-regolazione volume di intensità del segnale in entrata e bilanciamento tramite le apposite manopole</p> <p>Cassette</p> <p>Technics RS-MH</p> <p>https://www.amazon.it/dp/B000000000/</p>	<p>-Tempo di riavvolgimento nastro: 86s (60 nastro)</p> <p>-selettore "Dolby NR" In / Out(seleziona l'effetto Dolby NR)</p> <p>-selettore "Input Select" Line Mic</p> <p>-selettore "Tape Select" (seleziona il tipo di nastro usato: EX-I nastro normale, Fe-Cr II ferro cromo, CrO2 III nastro al cromo, ZX-IV nastro metal</p> <p>-regolazione volume di intensità del segnale in entrata e bilanciamento tramite le apposite manopole</p> <p>Cassette</p> <p>Technics RS-MH</p> <p>https://www.amazon.it/dp/B000000000/</p>
--	--	--	--	--



Technics RS-M12 Piastra A
Cassette - 2 Testine



Technics RS-M12 Piastra A
Cassette - 2 Testine



Technics RS-M12 Piastra A
Cassette - 2 Testine



Technics RS-M12 Piastra A
Cassette - 2 Testine



Testine
Piastra A
RM2
Cassette



nastr
/ Outo
Line /
selezi
ZX-IV
ntensi



nasiro
fetto
nasiro
e in e
Cassette
- 2
Testine



Testine
-
Cassette



Technics RS-MZ Plastik A
Cassette Testine
-Cr II - appo2



Technics RS-M12 Piastra A
Cassette - 2 Testine

- Indicatori Vu-Meter digitali a cristalli liquidi per misurare l'intensità del segnale
- Alimentazione AC 220V - 230V 50/60Hz
- Dimensioni: L-43cm x H-14.2cm x P-25.1Cm
- Peso: 5.3Kg

Per informazioni non esitate a contattare
Eventuale spedizione in TUTTA ITALIA

RS-M12
RSM12
RS M12
RS M 12
RSM 12 Chiudi

Tel: 3387465646